

KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE



SERRURE SPFT SUR PORTE PEIGNEN HP 30 ET 45

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE



ex : serrure droite sur porte Soretex type P

COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT



KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE


SERRURE SPFT SUR PORTE PEIGNEN HP 30 ET 45

COMPOSITION

- A shunt H = 21 mm
- B contact à arrachement
- C butées caoutchouc noires (x2)
- D bouchon et rondelles ajustables
- E serrure DLF1
- F gâche pour porte coulissante
- G galet Ø 100 mm, axe longueur 60 mm
- H Embases et colliers (x5)
- Visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I support de contact
- J support de serrure
- K cale de serrure
- L cale de gâche

Déverrouillage perpendiculaire		
Sens	Pêne	Code article
Gauche	Biseauté	SEAK000174
Gauche	Carré	SEAK000175
Droit	Biseauté	SEAK000176
Droit	Carré	SEAK000177

* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"




serrure DLF1 gauche pêne biseauté

KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK000170**

- M gabarit de perçage droit et gauche
 - fixation de la serrure
 - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- N gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
 - passage de la clé de déverrouillage
- O gabarit de perçage droit et gauche
 - fixation du shunt



NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".

OCTÉ

www.octe.eu